

## 本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

### 型名・型番について

型名をご確認になる場合は、添付の『はじめにお読みください』の「1.型番を控える」をご覧ください。ただし、以下のように読み替える必要があります。

「スマートセクション型番を控える」の「ディスプレイの種類を表しています。」は以下の内容に読み替えてください。

#### マニュアルでの記載

	型番	ディスプレイ
	J	F17M02
	L	F15K02
	N	F17K02
	Z	なし
	F	LCD72V
	G	LCD1560V
	7	FE770
	H	LCD92VM

#### 読み替え

	型番	ディスプレイ
	J	F17M02
	L	F15K02
	N	F17K02
	Z	なし
	F	LCD72V
	G	LCD1560V
	7	FE770
	H	LCD92VM
	B	LCD52VM-R
	C	LCD92VM-R
	S	LCD72VM-R
	T	F17M02-R

「フリーセレクション型番を控える」の「 F -D、 F -L、  
LCD -D、 LCD -L はディスプレイを表しています。」は  
以下の内容に読み替えてください。

## マニュアルでの記載

	型番	ディスプレイ
	F17M02	F17M02
	FE770	FE770
	LCD1560V	LCD1560V
	LCD72V	LCD72V
	F17K02	F17K02
	F15K02	F15K02
	LCD92VM	LCD92VM

## 読み替え

	型番	ディスプレイ
	F17M02	F17M02
	FE770	FE770
	LCD1560V	LCD1560V
	LCD72V	LCD72V
	F17K02	F17K02
	F15K02	F15K02
	LCD92VM	LCD92VM
	LCD52VM-R	LCD52VM-R
	LCD92VM-R	LCD92VM-R
	LCD72VM-R	LCD72VM-R
	F17M02-R	F17M02-R

## 解像度の設定について

セレクションメニューで以下のディスプレイを選択された場合、Windows 起動時の解像度が「1024×768」に設定されています。「画面のプロパティ」-「設定」で“画面の解像度”を「1280×1024」に変更してご使用ください。

### <対象ディスプレイ>

- ・LCD92VM-R 19 型高精細 TFT アナログ液晶ディスプレイ-E
- ・F17M02-R 17 型高精細 TFT 液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)
- ・LCD72VM-R 17 型高精細 TFT アナログ液晶ディスプレイ-E

## セットアップ情報のインストールについて

セレクションメニューで以下のディスプレイを選択された場合、Windows セットアップ後に、ディスプレイ付属のユーティリティーディスクからセットアップ情報をインストールする必要があります。インストール方法については、ディスプレイ付属の取扱説明書をご覧ください。

### <対象ディスプレイ>

- ・LCD72VM-R 17 型高精細 TFT アナログ液晶ディスプレイ-E
- ・LCD52VM-R 15 型 TFT アナログ液晶ディスプレイ-E

853-810603-463-A



\*810603463A\*